

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Langzeitstabiler Feuchtigkeitssensor
- » Fortlaufende Messung und Anzeige von Temperatur und relativer Feuchtigkeit
- » Temperaturmessgenauigkeit von 0,5 °C
- » Berechnung und Anzeige des Taupunkts
- » Anzeige von Max- und Min-Werten
- » Großes Display



LIEFERUMFANG

- » 9V-Blockbatterie, 6F22
- » Kalibrierprotokoll

Fehlergrenze Feuchte	Messbereich Feuchte	Fehlergrenze Temperatur	Messbereich Temperatur	Nr.	EUR
± 3 %	10-95 %	0,5 °C	0 bis +50 °C	MTM 1400/608-H1	<>