

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Valori di misura di facile lettura, grazie al display rotante
- » Sonda a banda incrociata inclusa
- » Ampio campo di misura, brevemente sino a 500 °C
- » Tempi di reazione molto brevi
- » Display grande



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » 3 microcellule AAA

Peso	Tempo di reazione	Tipo	Limite di errore	Graduazione	MB	N°	EUR
80 g	ca. 5 sek.	Oberfläche	± 1 °C	0,1 °C	-50 bis +350 °C	MTM 3130/905-T2	<>