

VANTAGGI

- » Perfettamente adatto alla lavorazione del nostro detergente per officina VCW 25
- » Resistente a molti mezzi alcalini
- » Impugnatura ergonomica e pulsante di erogazione con funzione di spruzzo continuo
- » Guarnizioni EPDM di alta qualità
- » Componenti attivi anche in PP
- » Contenitore in HDPE di colore naturale con scala di riempimento internazionale integrata



P max.	h	d	Capacità	N°	#CU#
4 bar	304	140	1500 ml	VZB 350/1500/E	XX,YY

RESISTENTE ALLE SEGUENTI COMPOSIZIONI CHIMICHE

- » Molti alcali o soluzioni alcaline e chetoni così come acidi speciali

ESEMPI CONCRETI

- » Detergente per officina, concentrato VCW 25
- » Acido citrico (30 %), acido acetico (30 %), acido fosforico (30 %), acido metanoico (75 %), acido silicico, acido ftalico, acido ossalico
- » Soda caustica/idrossido di sodio (50 %), potassa caustica/idrossido di potassio (30 %), ammoniaca (10 %), idrossido di calcio
- » Detergente per cerchi estremamente alcalino
- » Metanolo