

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Carrello adattato alle dimensioni della profiTEMP+, profiTEMP TM e della profiTEMP IM
- » Posizionamento sicuro dei dispositivi sul carrello, grazie a 4 anelli di supporto
- » Scaffale aggiuntivo come opzione di stoccaggio
- » Ruote girevoli in gomma solida, due con freno
- » Portacavi RHZ 1010/345x205/270 disponibile opzionalmente



l x b x h	Superficie di appoggio	Capacità di carico	Tipo ¹⁾	N°	EUR
580 x 400 x 930	400 x 500	110 kg	S	RHZ 1000/S	< >
580 x 590 x 930	590 x 500	110 kg	L	RHZ 1000/L	< >

1) Tipo: S: Adatto per la profiTEMP+ 6-24 zone e la profiTEMP TM;
L: Adatto per la profiTEMP+ 36 e 48 zone