




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Serraggio con ottimizzazione dei tempi di messa a punto
- » Pressione di esercizio di 6 bar
- » Resistente alla corrosione con pulizia dell'asse Z
- » Forza di serraggio massima di 2800 N
- » Possibilità di serraggio multiplo



b	b1	l	l1	h1	h2	h	Pz. / Conf.	N°	EUR
55,6	40	85	70	10	35	45	1	HER 3050/55,6	<>